



CW 20000

Компактная высота

GM	90.25.08	



MOLDIS
mould and die sets



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CW 20000 019	19	0.75	148	5.83	129	5.08	19910	44759	27148	61031	946	57.7	22.69	50.02
CW 20000 025	25	0.98	160	6.30	135	5.31			28360	63756	1114	68.0	23.40	51.59
CW 20000 032	32	1.26	174	6.85	142	5.59	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		29469	66249	1309	79.9	24.24	53.44
CW 20000 038	38	1.50	186	7.32	148	5.83			30233	67967	1477	90.1	24.95	55.00
CW 20000 050	50	1.97	210	8.27	160	6.30			31410	70612	1813	110.6	26.38	58.16
CW 20000 063	63	2.48	236	9.29	173	6.81			32335	72692	2176	132.8	27.93	61.57
CW 20000 075	75	2.95	260	10.24	185	7.28			32982	74147	2512	153.3	29.36	64.73
CW 20000 080	80	3.15	270	10.63	190	7.48			33210	74658	2652	161.8	29.96	66.05
CW 20000 100	100	3.94	310	12.20	210	8.27			33942	76304	3211	195.9	32.34	71.30
CW 20000 125	125	4.92	360	14.17	235	9.25			34588	77757	3910	238.6	35.32	77.87

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ									
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi		
	Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 20000

Компактная высота

МОДЕЛЬ		CW 20000		CD 18500	AG 10000		

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-195 581 A34-195 583	B21-195 591 B76-195 595	C05-195 597 C20-195 599	D02-195 600

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CW 20000 050	130	195
	CW 20000 050 + PW 130 195		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

